

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 1/4-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138000 1/4-28
GTIN	4045197080318
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	5,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	28
Sriegio Ø	6,35 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	7 mm

Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm
Sriegio gylis	12,7 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1/4-28 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

