

**Garant**
**Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, išorinis Ø Dc: 20,5mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150390 20,5   |
| GTIN             | 4045197086730 |
| Produktų klasė   | 11M           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Visi gilintuvai specialiai užgalšti ir užkupertinti. Gilintuvo iki 31 dydžio grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Pjovimo kampas prie danties keičiasi priklausomai nuo gilintuvo Ø, todėl kiekvienoje vietoje, kur prisiliečia pjovimo briauna, yra optimaliai suformuojama drožlė. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalšta, todėl lengvai pjauna. Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.  
Kūginių gilintuvų galvutes su kotu 6,3 mm (1/4 colio) rasite 67-ajame skyriuje.

**Techninis aprašymas**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Pirminio gręžimo Ø                        | 3,5 mm       |
| Išorinis Ø                                | 20,5 mm      |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/aps, |
| Įleidžiamiems varžtams DIN 7991           | M10          |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo      | 3,5 mm       |
| Bendras ilgis L                           | 100 mm       |
| Morzės kūgis MK                           | 2            |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 3            |
| Danga                                     | be dangos    |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai                      |
| Ašmenys                           | HSS                               |
| Norma                             | DIN 335 D                         |
| Kotas                             | Morzės kūgis                      |
| Vidinis aušinimas                 | ne                                |
| Spalvinis žymėjimas               | be                                |
| Produkto rūšis                    | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | tinka         | 70 m/min       | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka         | 33 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 28 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 27 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 27 m/min       | P         |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |