

Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, Ø: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085910 50
GTIN	2050000965074
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš **kietojo ferito**.

- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.

Techninis aprašymas

Ø	50 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Nominalioji sukibimo jėga	220 N
Aukštis	10 mm
Svoris	100 g
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas