

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M3,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131950 M3,5
GTIN	4045197070883
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Tvirtas modelis.****Rekomendacija:**

Apdirbant **TOOLOX** ir **HARDOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes** prieš sriegimą išgręžti **0,05 – 0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,6 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>c</sub>: 4 mm

Koto kvadratas □: 3 mm

Kiaurymės Ø: 2,9 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,6 mm
Sriegio Ø	3,5 mm
Kiaurymės Ø	2,9 mm
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	4 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas □	3 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	5,25 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	3 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	4 m/min	H

TOOLOX 44	ribotai tinka	3 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/ mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	3 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		