

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, įzotintas ir oksiduotas, M: M14****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 131920 M14 |
| GTIN | 4045197070715 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 11 mmKoto kvadratas \square : 9 mmKiaurymės \varnothing : 12 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|-----------------------------|---------|
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Sriegio žingsnis | 2 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 12 mm |
| Sriegio \varnothing | 14 mm |
| Įpjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Norma | DIN 376 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 11 mm |
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Koto kvadratas \square | 9 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 42 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M14 |
| Danga | įzotintas ir oksiduotas |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | raudona |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 6 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |