



Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 37mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150395 37 |
| GTIN | 4045197086952 |
| Produktų klasė | 12M |

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai specialiai užgalšti. Gilintuvo iki 31 dydžio grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Pjovimo kampas prie danties keičiasi priklausomai nuo gilintuvo Ø, todėl kiekvienoje vietoje, kur prisiliečia pjovimo briauna, yra optimaliai suformuojama drožlė. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalšta, todėl lengvai pjauna.

Kūginis gilintuvas, nebrangi alternatyva.

Pastaba:

Kūginių gilintuvų galvutes su kotu 6,3 mm (1/4 colio) rasite 67-ajame skyriuje.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Išorinis Ø | 37 mm |
| Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M20 |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo | 4,8 mm |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,25 mm/aps, |
| Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M20 |
| Pirminio gręžimo Ø | 4,8 mm |
| Bendras ilgis L | 118 mm |
| Morzės kūgis MK | 2 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Danga | be dangos |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 335 D |
| Kotas | Morzės kūgis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 70 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 33 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 27 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 27 m/min | P |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |