

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 7/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138000 7/16-20
GTIN	4045197080349
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 11,11 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 9,9 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	9,9 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio Ø	11,11 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas $\square$	6,2 mm
Sriegio gylis	22,22 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	7/16-20 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

