

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085915 25
GTIN	2050000965272
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Sriegio įvorė	taip
Nominalioji sukibimo jėga	40 N
Ø	25 mm
Aukštis	7 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Aukštis su sriegiu	15 mm
Sriegis	M4 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Svoris	22 g

Magnetinės šerdies medžiaga

Feritas

Produkto rūšis

Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M4

085921 M4