



## Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu su 2 raktais, Korpuso Ø: 30mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

085875 30

GTIN

4003482032404

Produktų klasė

08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.

Su itin dideliu lankeliu.

116 Profi serijos produktų specialūs modeliai tiekiami pagal paklausimą: spygnos pagal pagrindinį šabloną arba užraktas su pagrindinio rakto įtaisu ir papildomu raktu.

#### Funkcija:

**Rakinama keliais raktais** reiškia, kad **vienu** raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spygną.

#### Tiekimo sudėtis:

Pakabinama spyna su 2 raktais.

### Techninis aprašymas

aukštas lankelis

taip

rakto skylutė uždengta

ne

Lankelio aukštis viduje

45 mm

lankelio medžiaga

Plienas, chromuotas

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Lankelio Ø                         | 5 mm                                |
| Užraktas                           | nerūdijantis užrakinimo mechanizmas |
| Raktų skaičius                     | 2                                   |
| Korpuso Ø                          | 30 mm                               |
| tinka apyraktėms                   | ne                                  |
| grūdintas lankelis                 | taip                                |
| Korpuso medžiaga                   | Žalvaris                            |
| lankelis su dvigubu užraktu        | taip                                |
| gali būti rakinamos įrangos dalimi | ne                                  |
| Užraktas                           | su skirtingais raktais              |
| Spynų kiekis                       | 1                                   |
| Serija                             | 116 Profi                           |
| Produkto rūšis                     | Pakabinama spyna                    |