

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 1/2-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138000 1/2-20
GTIN	4045197080356
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraigtiniu grioveliu. HSS-E****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 11,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	12,7 mm
Kiaurymės Ø	11,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vijų skaičius colyje	20
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	7 mm
Sriegio gylis	25,4 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	1/2-20 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

