



Mašininis sriegiklis, TiN, UNF: 3/8-24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	138005 3/8-24
GTIN	4045197533401
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Sriegiklis su 20° dešiniu sraiginiu grioveliu. Su specialia TiN danga nerūdijančiam ir rūgštims atspariam plienui. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Profilio kampas: 60 laipsniai

Tolerancijos klasė: 2B

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 20 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki 2xD, kai kiaurymė aklina

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 9,53 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 90 mm

Koto Ø: 7 mm

Koto keturbriaunis: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	9,53 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	24
Norma	DIN 374
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	90 mm
Koto keturbriaunis	5,5 mm
Sriegio gylis	19,06 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	3/8-24
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna