

Garant
Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 10-32

Užsakymo data

Užsakymo numeris	138000 10-32
GTIN	4045197080295
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:
Sriegiklis su 20° dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E
Paskirtis:
UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,83 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

 Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,1 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	32
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	4,83 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	4,1 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	6 mm

Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio gylis	9,66 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	10-32 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

