

**Garant****Mašininis sriegiklis, be dangos, UNF: 1-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138000 1-12
GTIN	4045197080400
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Sriegiklis su 20° dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS****Paskirtis:****UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.****Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	25,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vijų skaičius colyje	12
Kiaurymės Ø	23,25 mm
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 374
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	16 mm
Sriegio gylis	50,8 mm
Sriegio žingsnis	2,117 mm
Sriegio tipas	UNF

Sriegio dydis	1-12 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD, kai kiaurymė aklina
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		