

KAESER
KOMPRESSOREN**Kompresorius, Tipas: 300/30W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079841 300/30W
GTIN	2050001676559
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Korozijai atsparūs vožtuvai, labai efektyvus aušinimas, gerai sumontuoti, techninės priežiūros nereikalaujantys komponentai, nuo korozijos apsaugoti indai; mažiausiai 10 metų garantuojamas atsarginių dalių tiekimas. Efektyvus veikimas, mažai eksploatacinių išlaidų. „Statybinis kompresorius“, apsuptas apsauginiu plieno rėmu, mažam ir vidutiniam oro poreikiui.

Tiekimo sudėtis:

Yra filtro slėgio sumažinimo įtaisas su manometru ir greitąja mova.

Pastaba:

Kitokių kompresorių dirbtuvėms reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	1,5 kW
maksimali pildymo galia	215 l/min
Svoris	43 kg
Gamintojo pavadinimas	300/30W
Ilgis	770 mm
Slėginio indo talpa	30 l
maksimali įsiurbimo galia	300 l/min

Plotis	510 mm
Aukštis	450 mm
maksimalus slėgis (oro)	10 bar
Produkto rūšis	Kompresorius