

**Garant**
**Kūginis gilintuvas 75°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 16,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150425 16,5
GTIN	4045197087188
Produktų klasė	11M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø	16,5 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	3,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	61 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	75 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		