

**Garant****Mini gilintuvas kiaurymėms 90°, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2:  
4,3X2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	155600 4,3X2,2
GTIN	4045197462763
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.  
DIN 1866-A / ISO 4205.

**Paskirtis:**

**Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę** (ISO vertės) pagal DIN 69.  
Varžtų įleidimui pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

**Pastaba:**

Dyd. 4,6x2,4 – nėra DIN nustatyta.

**Techninis aprašymas**

kai varžto dydis	M2
Gilintuvo Ø	4,3 mm
Pirminio gręžimo Ø	2,2 mm
Kakliuko Ø	2,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	4,3 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Pakopos aukštis L <sub>1</sub> 1. Pakopa su nuožula	2,5 mm
Smailas kampas	90 laipsniai

Pjovimo briaunos ilgis $l_c$	10 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 1866 A
Kotas	Cilindrinis kotas
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		