

**Garant****Kūginis gilintuvas forma D 60°, be dangos, Ø DC: 31,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150860 31,5
GTIN	4045197087416
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo briaunos specialiai užgalastos. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalasta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

**Paskirtis:**

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui.

**Ypač tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.**

**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

**Techninis aprašymas**

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeui nuo	10 mm
Išorinis Ø	31,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Bendras ilgis L	118 mm
Morzės kūgis MK	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 334
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
CuZn	tinka	65 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		