

Garant

Gilintuvas su kakliuku kiaurosoms kiaurymėms, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2: 18X10,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156120 18X10,5
GTIN	4045197087812
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis gilintuvas. Kakliuko Ø pritaikytas pagal konkretų dydį. **f** – kiaurymės tikslumo klasė **labai tiksliai** pagal DIN ISO 273. **m** – kiaurymės tikslumo klasė **vidutinė** pagal DIN ISO 273.

Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

kai varžto dydis	M10
kai kiaurymės tikslumo klasė	f
Pirminio gręžimo Ø	10,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Gilintuvo Ø	18 mm
Kakliuko Ø	10,5 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Morzės kūgis MK	2
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula	25 mm

Smailas kampas	180 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		