

**Garant****Mašininis pjūklelis, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 600/6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	171000 600/6
GTIN	4045197095053
Produktų klasė	11R

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** - pjūklelis iš molibdenu legiruotojo labai našaus greitapjovio plieno **HSS (DMo5)**. Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti **maksimalų pjovimo efektyvumą** (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploataavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius colyje	6
Plotis	50 mm
Storis	2,5 mm
Užspaudimo kiaurymės Ø	12,5 mm
Ilgis L	600 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		

Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
drėgnas, maks.	tinka