

Garant**Kūginis gilintuvas forma C 60°, be dangos, išorinis Ø Dc: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150820 10
GTIN	4045197087218
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalasta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, kaip ir nuimant užvartas arba įgilinant.

Paskirtis:

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. **Puikiai tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.**

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	2,5 mm
Išorinis Ø	10 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 334

Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		