



Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu su 2 raktais, Korpuso Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

085875 40

GTIN

4003482032602

Produktų klasė

08Q

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.

Su itin dideliu lankeliu.

116 Profi serijos produktų specialūs modeliai tiekiami pagal paklausimą: spygnos pagal pagrindinį šabloną arba užraktas su pagrindinio rakto įtaisu ir papildomu raktu.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad **vienu** raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekimo sudėtis:

Pakabinama spyna su 2 raktais.

Techninis aprašymas

Lankelio Ø

6 mm

lankelis su dvigubu užraktu

taip

Lankelio aukštis viduje

60 mm

aukštas lankelis

taip

Korpuso medžiaga	Žalvaris
Korpuso Ø	40 mm
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
Raktų skaičius	2
lankelio medžiaga	Plienas, chromuotas
grūdintas lankelis	taip
Užraktas	nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
tinka apyraktėms	ne
rakto skylutė uždengta	ne
Spynų kiekis	1
Užraktas	su skirtingais raktais
Serija	116 Profi
Produkto rūšis	Pakabinama spyna