

Garant**Mašininis pjūklelis, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	171000 450/10
GTIN	4045197094957
Produktų klasė	11R

Aprašymas**Modelis:**

GARANT - pjūklelis iš molibdenu legiruotojo labai našaus greitapjovio plieno **HSS (DMo5)**. Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti **maksimalų pjovimo efektyvumą** (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploataavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

Techninis aprašymas

Užspaudimo kiaurymės Ø	10,5 mm
Plotis	32 mm
Storis	2 mm
Dantų skaičius colyje	10
Ilgis L	450 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		

Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm ²	tinka
Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka
drėgnas, maks.	tinka