

Garant**VHM kūginis gilintuvas 60°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150855 8
GTIN	4045197087331
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Labai **tvirtas, speciali pjovimo briaunos geometrija** patenkina **aukščiausius reikalavimus**, keliamus **tolygiam gilinimui ir užvartų nuėmimui**.

Įrankio medžiaga:

Dyd. 8 – iš VHM.

dyd. 10–25 – VHM galvutė prilituota prie plieninio koto. Panašus į DIN 344 C.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	8 mm
Koto tolerancija	h9
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/aps,
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	2 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	16 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	16 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		