


**Garant****Kūginis gilintuvas, forma C 60°, TiN, Išorinis Ø Dc: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150840 20
GTIN	4045197087317
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalšta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

**Paskirtis:**

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. **Ypač tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.**

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø	20 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/aps,
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bendras ilgis L	67 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 334

Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	85 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	9 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		