

Garant**Mašininis pjūklelis, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 500/4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 171000 500/4 |
| GTIN | 4045197094964 |
| Produktų klasė | 11R |

Aprašymas**Modelis:**

GARANT - juosta iš molibdenu legiruotojo labai našaus greitapjovio plieno **HSS (DMo5)**. Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti **maksimalų pjovimo efektyvumą** (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploataavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

Dantys: normal.

Plotis: 38 mm

Storis: 2 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 10,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Ilgis L | 500 mm |
| Dantų skaičius colyje | 4 |
| Plotis | 38 mm |
| Storis | 2 mm |
| Užspaudimo kiaurymės Ø | 10,5 mm |
| Dantys | normal. |
| Ašmenys | HSS |
| Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |