

Garant**Mini gilintuvas kiaurymėms 90°, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2:
6X3,2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 155600 6X3,2 |
| GTIN | 4045197462794 |
| Produktų klasė | 11M |

Aprašymas**Modelis:**

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Paskirtis:

Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę (ISO vertės) pagal DIN 69.
Varžtų įleidimui pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Pastaba:

Dyd. 4,6×2,4 – Nėra DIN nustatyta.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Gilintuvo Ø | 6 mm |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,09 mm/aps, |
| Kakliuko Ø | 3,2 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Pirminio gręžimo Ø | 3,2 mm |
| kai varžto dydis | M3 |
| Koto Ø D _s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 71 mm |
| Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula | 3,5 mm |
| Smailas kampas | 90 laipsniai |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Pjovimo briaunos ilgis l_c | 14 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | DIN 1866 A |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Gilavimo pakopos kampas | 90 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Produkto rūšis | Gilintuvas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 33 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 27 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 27 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 8 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 5 m/min | M |
| drėgnas, maks. | tinka | | |