

**Garant****Rankinis gilintuvas 90°, Išorinis Ø: 16,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150400 16,5
GTIN	4045197087089
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Triašmenis kūginis gilintuvas su rankena. Ergonomiška rankena, patogų suimti, iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros **rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.**

**Pastaba:**

Švarus užvartų nuo kiaurymių nuėmimas ir įgilinimas. Puikiai tinka montavimo darbams. Daugiau rankinių užvartų nuėmiklių žr. 83 skyriuje.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø	16,5 mm
Bendras ilgis	138 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeui nuo	3,2 mm
Rankenos ilgis	105 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		