



## Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 300/14



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	171100 300/14
GTIN	7311518113728
Produktų klasė	16D

### Aprašymas

#### Modelis:

**BAHCO Bi-Metall** – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklo tamprios specialaus plieno juostos. Todėl šių pjovimo juostų dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka **labai tamprus**, net ir **esant didelei pastūmai, bei atsparus lūžiams**.

Dantys: normal.

Plotis: 25 mm

Storis: 1,25 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 8,5 mm

### Techninis aprašymas

Plotis	25 mm
Storis	1,25 mm
Dantų skaičius colyje	14
Ilgis L	300 mm
Užspaudimo kiaurymės Ø	8,5 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	Bimetalas
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka
Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka