

**TRICOFLEX****Austinė žarna, mėlyna, minkšta, PVC, Ilgis 50 m, Žarnos vidinis Ø: 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080036 13
GTIN	3506111047806
Produktų klasė	08A

**Aprašymas****Modelis:**

Trijų sluoksnių žarna su poliesterio pluoštu sustiprinimu. Temperatūros diapazone nuo -15 °C iki 60 °C.

Super Nobelair Soft, **itin lanksti dėl Full-Soft technologijos** ir esant žemoms temperatūroms. Naudoti viduje ir lauke. Darbinis slėgis 15 bar.

**Techninis aprašymas**

Temperatūrų sritis	-15 - 60 °C
Žarnos išorinis Ø	20 mm
Spalva	mėlyna
Medžiaga	PVC žarna trijų sluoksnių su poliesterio pluoštu
Žarnos vidinis Ø	13 mm
Žarnos ilgis	50 m
maksimalus darbinis slėgis	15 bar
Produkto pavadinimo požymis	Ilgis 50 m

Produkto rūšis

Žarna