


Garant**Kūginis gilintuvas, forma C 60°, TiN, Išorinis Ø Dc: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150840 25
GTIN	4045197087324
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalšta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

Paskirtis:

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. **Ypač tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.**

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	6,3 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Išorinis Ø	25 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 334

Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	85 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	40 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	32 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	9 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		