

**Garant**
**Mini gilintuvas kiaurymėms 90°, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2:  
8X4,3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	155600 8X4,3
GTIN	4045197462800
Produktų klasė	11M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.  
DIN 1866-A / ISO 4205.

**Paskirtis:**

**Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę** (ISO vertės) pagal DIN 69.  
Varžtų įleidimui pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

**Pastaba:**

Dyd. 4,6×2,4 – Nėra DIN nustatyta.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kakliuko Ø	4,3 mm
Gilintuvo Ø	8 mm
kai varžto dydis	M4
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/aps,
Pirminio gręžimo Ø	4,3 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Pakopos aukštis L <sub>1</sub> 1. Pakopa su nuožula	5 mm
Smailas kampas	90 laipsniai

Pjovimo briaunos ilgis $l_c$	14 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 1866 A
Kotas	Cilindrinis kotas
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		