

**Garant****Mini gilintuvas 180° kiaurymėms 180°, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2: 5X2,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	155700 5X2,7
GTIN	4045197462893
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.  
DIN 373 / ISO 4206.

**Paskirtis:**

**Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę** (ISO vertės) pagal DIN 69.  
Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

**Pastaba:**

Dyd. 4,6x2,4 – Nėra DIN nustatyta.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/aps,
Gilintuvo Ø	5 mm
Pirminio gręžimo Ø	2,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kakliuko Ø	2,7 mm
kai varžto dydis	M2,5
Koto Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Pakopos aukštis L <sub>1</sub> 1. Pakopa su nuožula	3 mm

Smailas kampas	180 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis $l_c$	10 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas
Gilinimo pakopos kampas	180 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		