

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma B, oksiduotas, M: M2,6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132150 M2,6
GTIN	4045197071125
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Ypatingai tvirta forma.

**Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms. **Įpjovos forma B, su gilia vidine įpjova**. Dyd. M2,6 su senu DIN profiliu.

**Privalumai:**

**Optimalus kreipimas ir jokio pjovimo** grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,1 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	2,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Sriegio Ø	2,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	DIN 371

Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas $\square$	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	7,8 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,6
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		