

**Garant****Kūginis gilintuvas forma C 60°, be dangos, išorinis Ø Dc: 20mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 150820 20     |
| GTIN             | 4045197087249 |
| Produktų klasė   | 11M           |

**Aprašymas****Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, kaip ir nuimant užvartas arba įgilinant.

**Paskirtis:**

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. **Puikiai tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.**

**Techninis aprašymas**

|   |              |
|---|--------------|
| Išorinis Ø                                | 20 mm        |
| mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo      | 5 mm         |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/aps, |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 10 mm        |
| Bendras ilgis L                           | 67 mm        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 3            |
| Danga                                     | be dangos    |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas         | 60 laipsniai |
| Ašmenys                                   | HSS          |
| Norma                                     | DIN 334      |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kotas               | Cilindrinis kotas su h9           |
| Vidinis aušinimas   | ne                                |
| Spalvinis žymėjimas | be                                |
| Produkto rūšis      | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | tinka         | 70 m/min       | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka         | 33 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 28 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 27 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 27 m/min       | P         |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |