

**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6HX, TiCN, M: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132160 M2
GTIN	4045197071255
Produktų klasė	11H

**Aprašas****Aprašymas:**

**Su paviršinėmis įpjovomis.**

**Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

**Pastaba:**

**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 132180.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis  $L_{viso}$ : 45 mm

Koto  $\varnothing$ : 2,8 mm

Koto keturbriaunis: 2,1 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 1,6 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	2
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Kiaurymės $\varnothing$	1,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio $\varnothing$	2 mm

Norma	DIN 371
Koto Ø	2,8 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	45 mm
Koto keturbriaunis	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	4 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna