

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma B, oksiduotas, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132150 M20
GTIN	4045197071224
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Ypatingai tvirta forma.

**Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms. **Įpjovos forma B, su gilia vidine įpjova**. Dyd. M2,6 su senu DIN profiliu.

**Privalumai:**

**Optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	2,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	20 mm
Norma	DIN 376

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas $\square$	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		