

## Garant

**Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2: 15X8,4mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	156020 15X8,4
GTIN	4045197087751
Produktų klasė	11M

### Aprašymas

#### Modelis:

Spiralinis gilintuvas. Kakliuko Ø pritaikytas pagal konkretų dydį. **f** – kiaurymės tikslumo klasė **labai tiksli** pagal DIN ISO 273. **m** – kiaurymės tikslumo klasė **vidutinė** pagal DIN ISO 273.

#### Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

### Techninis aprašymas

Pirminio gręžimo Ø	8,4 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
kai kiaurymės tikslumo klasė	f
Kakliuko Ø	8,4 mm
kai varžto dydis	M8
Gilintuvo Ø	15 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pakopos aukštis L <sub>1</sub> . Pakopa su nuožula	22 mm
Smailas kampas	180 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		