

Garant**Rankinis gilintuvas 90°, Išorinis Ø: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150400 25
GTIN	4045197087102
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Triašmenis kūginis gilintuvas su rankena. Ergonomiška rankena, patogų suimti, iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros **rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.**

Pastaba:

Švarus užvartų nuo kiaurymių nuėmimas ir įgilinimas. Puikiai tinka montavimo darbams. Daugiau rankinių užvartų nuėmiklių žr. 83 skyriuje.

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	3,8 mm
Bendras ilgis	145 mm
Rankenos ilgis	110 mm
Išorinis Ø	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		