

**Kompresorius, Tipas: 450/90D****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Produktų klasė	03R

Aprašymas**Modelis:**

Korozijai atsparūs vožtuvai, labai efektyvus aušinimas, gerai sumontuoti, techninės priežiūros nereikalaujantys komponentai, nuo korozijos apsaugoti indai; mažiausiai 10 metų garantuojamas atsarginių dalių tiekimas. Efektyvus veikimas, mažai eksploatacinių išlaidų. 2 cilindrų kompresorius vidutiniam oro poreikiui, paprastai valdomas.

Tiekimo sudėtis:

Yra filtro slėgio sumažinimo įtaisas su manometru ir greitąja mova.

Pastaba:

Kitokių kompresorių dirbtuvėms reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Plotis	500 mm
Gamintojo pavadinimas	450/90D
Ilgis	1190 mm
Naudojama galia	2,4 kW
Svoris	86 kg
maksimali pildymo galia	330 l/min

Aukštis	840 mm
maksimalus slėgis (oro)	10 bar
maksimali įsiurbimo galia	450 l/min
Slėginio indo talpa	90 l
Produkto rūšis	Kompresorius