

Garant**Mašininis sriegiklis Forma B, oksiduotas, M: M24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132150 M24
GTIN	4045197071231
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Ypatingai tvirta forma.

Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. **Įpjovos forma B, su gilia vidine įpjova**. Dyd. M2,6 su senu DIN profiliu.

Privalumai:

Optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	21 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Sriegio Ø	24 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376

Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	72 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M24
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M

CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		