

Garant

Gilintuvas su kakliuku kiaurosiosms kiaurymėms, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2: 6,5X3,2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156020 6,5X3,2
GTIN	4045197087652
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis gilintuvas. Kakliuko Ø pritaikytas pagal konkretų dydį. **f** – kiaurymės tikslumo klasė **labai tiksliai** pagal DIN ISO 273. **m** – kiaurymės tikslumo klasė **vidutinė** pagal DIN ISO 273.

Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

Techninis aprašymas

kai kiaurymės tikslumo klasė	f
Gilintuvo Ø	6,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,09 mm/aps,
kai varžto dydis	M3
Pirminio gręžimo Ø	3,2 mm
Kakliuko Ø	3,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	5 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula	14 mm
Smailas kampas	180 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		