

Garant**Kūginis gilintuvas, forma C 60°, TiAlN, Išorinis Ø Dc: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150845 10
GTIN	4045197364753
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalasta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir **lygus pjūvis**, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

Paskirtis:

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. **Puikiai tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.**

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	2,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Išorinis Ø	10 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 334
Kotas	Cilindrinis kotas su h9

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	90 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	43 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	38 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Uni	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		