

## Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, Ø: 32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085915 32
GTIN	2050000965289
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
- Cinkuotas paviršius.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

#### Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	80 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Svoris	32 g
Sriegis	M4 mm
Ø	32 mm
Aukštis su sriegiu	15 mm
Aukštis	7 mm
Sriegio įvorė	taip
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas

Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

---

## Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M4	085921 M4
--	-----------