

Garant**Mini gilintuvas 180° kiaurymėms 180°, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2: 2,2X1,1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	155700 2,2X1,1
GTIN	4045197462831
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.
DIN 373 / ISO 4206.

Paskirtis:

Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę (ISO vertės) pagal DIN 69.
Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

Pastaba:

Dyd. 4,6x2,4 – nėra DIN nustatyta.

Techninis aprašymas

Pirminio gręžimo Ø	1,1 mm
kai varžto dydis	M1
Gilintuvo Ø	2,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,07 mm/aps,
Kakliuko Ø	1,1 mm
Koto Ø D _s	2,2 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula	2 mm

Smailas kampas	180 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis l_c	7 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas
Gilinimo pakopos kampas	180 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		