

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, Rc: 3/8-19****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138120 3/8-19
GTIN	4045197585707
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Sutrumpintas kotas, itin tvirtas.****Paskirtis:**

Naudojamas kaip mašininis arba rankinis sriegiklis. Skirtas **kūginiam** Whitworth vamzdžio sriegiui (**BSPT**) pagal **ISO 7/1** ir **BS21**, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:**Srieginės kiaurymės Ø A paruošimas:**

Pragręžti cilindro formos kiaurymę **neaudojant plėstuvo. Variantas A** gali būti naudojamas, jei neiškyla jokių sandarinimo problemų.

Srieginė kiaurymė Ø B:

Pragręžti cilindro formos kiaurymę **naudojant kūginį plėstuvą 1:16 (žr. Nr. 162650)**. Tada galima kontroliniu kalibru D_{max} (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės Ø. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal **B variantą** užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą ir tuo pačiu didžiausią įmanomą sriegio sandarumą.

Vijų skaičius colyje: 19

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s : 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Srieginės kiaurymės Ø A: 14,3 mm

Srieginės kiaurymės Ø B: 14,25 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,337 mm
------------------	----------

Srieginės kiaurymės $\varnothing B$	14,25 mm
Sriegio \varnothing	16,66 mm
Kontrolinio kalibro $\varnothing D_{maks. JS11}$	14,95 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vijų skaičius colyje	19
Srieginės kiaurymės minimalus gylis	16,7 mm
Srieginės kiaurymės $\varnothing A$	14,3 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio gylis	45 mm
Sriegio dydis	Rc3/8-19
Danga	be dangos
Sriegio tipas	Rc
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2181
Sriegio norma	DIN EN 10226-2
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kūgio santykis	1:16
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	9 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	9 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	9 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		