

Garant

Gilintuvas su kakliuku kiaurosoms kiaurymėms, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2: 18X10,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156020 18X10,5
GTIN	4045197087775
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis gilintuvas. Kakliuko Ø pritaikytas pagal konkretų dydį. **f** – kiaurymės tikslumo klasė **labai tiksli** pagal DIN ISO 273. **m** – kiaurymės tikslumo klasė **vidutinė** pagal DIN ISO 273.

Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84).

Techninis aprašymas

kai kiaurymės tikslumo klasė	f
kai varžto dydis	M10
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Gilintuvo Ø	18 mm
Pirminio gręžimo Ø	10,5 mm
Kakliuko Ø	10,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	12,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula	22 mm
Smailas kampas	180 laipsniai

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		