

Garant**Mašininis sriegiklis Forma D, oksiduotas, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132155 M4
GTIN	4045197446039
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Ypatingai tvirta forma.

Įpjovos forma D, su 15° kairine spirale.**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Tepimo griovelis

Kalibruojamoji sriegio dalis

Įpjova

Vidinė įpjova

Privalumai:Speciali geometrija užtikrina **didesnį pjovimo greitį ir ilgesnę eksploataavimo trukmę** apdirbant nerūdijantį plieną.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	3,3 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	4 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N

Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	13 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		