

**Garant**
**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, įzotintas + oksiduotas, M: M2,5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132420 M2,5
GTIN	4045197071514
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.**
**Privalumai:**
**Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,45 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,05 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Kiaurymės Ø	2,05 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Drožlių griovelių skaičius	2
Norma	DIN 371
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Bendras ilgis L	50 mm

Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	5 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,5
Danga	jazotintas + oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
MMC	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

