

Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, Ø: 80mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085910 80
GTIN	2050000965098
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš **kietojo ferito**.

- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.

Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Aukštis	18 mm
Svoris	485 g
Nominalioji sukibimo jėga	600 N
Ø	80 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas