

Garant**Mini gilintuvas kiaurymėms 90°, be dangos, Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2:
3,3X1,7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	155600 3,3X1,7
GTIN	4045197462756
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Paskirtis:

Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę (ISO vertės) pagal DIN 69.
Varžtų įleidimui pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Pastaba:

Dyd. 4,6x2,4 – nėra DIN nustatyta.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Gilintuvo Ø	3,3 mm
Kakliuko Ø	1,7 mm
kai varžto dydis	M1,6
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,07 mm/aps,
Pirminio gręžimo Ø	1,7 mm
Koto Ø D _s	3,3 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa su nuožula	2 mm
Smailas kampas	90 laipsniai

Pjovimo briaunos ilgis l_c	10 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 1866 A
Kotas	Cilindrinis kotas
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		